


axiális készlet EAMM-A-D19-35S

Cikkszám: 1087729

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	1.1 Nm
Gyártmány súlya	90 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D19A
Interfész kód, motor In	35S
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform