


axiális készlet EAMM-A-R27-55A

Cikkszám: 1133400

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	2 Nm
Gyártmány súlya	170 g
Csatlakozófelület, szabályozó	R27
Interfészkód, motor In	55A
Anyag megjegyzés	RoHS konform