


# lökéscsillapító DYSR-8-8-Y5

Cikkszám: 1138641

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                        | Érték                           |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Méret                           | 8                               |
| Löklet                          | 8 mm                            |
| Csillapítás                     | beállítható                     |
| Beépítési helyzet               | tetszőleges                     |
| Pozíció felismerés              | nélkül/nincs                    |
| Max.felütközési sebesség        | 3 m/s                           |
| Visszaállítási idő, rövid       | 0.2 s                           |
| Visszaállítási idő, hosszú      | 3 s                             |
| Működési mód                    | egyszeres működtetésű<br>nyomó  |
| KBK korrózióállósági osztály    | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity                 | VDMA24364-B2-L                  |
| Környezeti hőmérséklet          | -10 ... 80 °C                   |
| Csillapítási hossz              | 8 mm                            |
| Max.felütközési erő             | 400 N                           |
| Max.energiafelvétel löketenként | 4 J                             |
| Max.energiafelvétel óránként    | 24,000 J                        |
| Max.maradó energia              | 0.01 J                          |
| Visszaállító erő                | 1.8 N                           |
| Gyártmány súlya                 | 60 g                            |
| Felfogási mód                   | ellenanyával                    |
| Anyag megjegyzés                | RoHS konform                    |
| Material seals                  | NBR                             |
| Material housing                | erősen ötvözött acél            |
| Material piston rod             | erősen ötvözött acél            |