


# lökéscsillapító DYSR-16-20-Y5

Cikkszám: 1138644

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	16
Löklet	20 mm
Csillapítás	beállítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő, rövid	0.3 s
Visszaállítási idő, hosszú	1 s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Csillapítási hossz	20 mm
Max.felütközési erő	1,600 N
Max.energiafelvétel löketenként	32 J
Max.energiafelvétel óránként	100,000 J
Max.maradó energia	0.16 J
Visszaállító erő	5.4 N
Gyártmány súlya	200 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Acél, ónozott
Material piston rod	High alloy steel, hardened