


# lökéscsillapító DYEF-S-M5-Y1

Cikkszám: 1152507

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M5
Löklet	1.5 mm
Csillapítás	P csillapítás fix fém ütközővel
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	0.8 m/s
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Csillapítási hossz	1.5 mm
Max.energiafelvétel löketenként	0.05 J
Gyártmány súlya	2 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	erősen ötvözött acél