


lökéscsillapító DYEF-S-M10-Y1

Cikkszám: 1152959

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M10
Löklet	1 mm
Csillapítás	P csillapítás fix fém ütközővel
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	0.8 m/s
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Csillapítási hossz	1 mm
Max.energiafelvétel löketenként	0.25 J
Gyártmány súlya	12 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	erősen ötvözött acél