


olajfékhenger DYHR-20-50-Y5

Cikkszám: 1155693

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	20
Löklet	50 mm
Csillapítás	beállítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	0.3 m/s
Előtoló sebesség	0.2 ... 100 mm/s
Visszaállítási idő, rövid	1 s
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 80 °C
Max.felütközési erő	2,500 N
Max.energiafelvétel löketenként	125 J
Max.energiafelvétel óránként	140,000 J
Min. előtoló erő	250 N
Max. előtoló erő	2,500 N
Max.maradó energia	0.32 J
Visszaállító erő	9 N
Gyártmány súlya	440 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Acél Horganyzott
Material piston rod	edzett erősen ötvözött acél