


lökéscsillapító DYEF-M16-Y1

Cikkszám: 1179879

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M16
Löklet	1.3 mm
Csillapítás	P csillapítás fix fém ütközővel
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	0.8 m/s
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Csillapítási hossz	1.3 mm
Max.energiafelvétel löketenként	0.55 J
Gyártmány súlya	106 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	erősen ötvözött acél