


csatlakozó

EAMD-16-15-8-8X10

Cikkszám: 1184697

FESTO

olyan hajtómű elem, amelyik a léptető- vagy a szervomotor mozgási energiáját átviszi.



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	8 mm
Felfogó átmérő 2	8 mm
Méret	16
Névleges hossz	15 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.355 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	2 Nm
Gyártmány súlya	12 g
Anyag megjelölés	RoHS konform