


# csatlakozó

## EAMD-56-46-25-23X27

Cikkszám: 1188801

FESTO

olyan hajtómű elem, amelyik a léptető- vagy a szervomotor mozgási energiáját átviszi.



### Adatlap

| Jellemző                  | Érték                 |
|---------------------------|-----------------------|
| Felfogó átmérő 1          | 25 mm                 |
| Felfogó átmérő 2          | 23 mm                 |
| Méret                     | 56                    |
| Névleges hossz            | 46.5 mm               |
| Beépítési helyzet         | tetszőleges           |
| Max.fordulatszám          | 5,500 1/min           |
| PWIS conformity           | VDMA24364-B2-L        |
| Tárolási hőmérséklet      | -25 ... 60 °C         |
| Relatív légnedvesség      | 0 - 95 %              |
| Környezeti hőmérséklet    | -25 ... 60 °C         |
| Tehetlenségi nyomaték     | 151 kgmm <sup>2</sup> |
| Átvihető forgató nyomaték | 60 Nm                 |
| Gyártmány súlya           | 407 g                 |
| Anyag megjelölés          | RoHS konform          |