


párhuzamos építőkészlet EAMM-U-50-D32-40A-78

Cikkszám: 1201591

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------|------------------------|
| Méret | 50 |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Hajtómű áttétel | 1:1 |
| Max.fordulatszám | 6,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 12.1 kgmm ² |
| Üresjárási nyomaték | 0.01 Nm |
| Átvihető forgató nyomaték | 1 Nm |
| Gyártmány súlya | 600 g |
| Csatlakozófelület, szabályozó | D32B |
| Interfész kód, motor In | 40A |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |