


# motor karima EAMF-A-38D-70A

Cikkszám: 1202337

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                           | Érték          |
|------------------------------------|----------------|
| Beépítési helyzet                  | tetszőleges    |
| PWIS conformity                    | VDMA24364-B2-L |
| Tárolási hőmérséklet               | -25 ... 60 °C  |
| Relatív légnedvesség               | 0 - 95 %       |
| Környezeti hőmérséklet             | -10 ... 60 °C  |
| Gyártmány súlya                    | 233 g          |
| Interfészkód, motor In             | 70A            |
| Csatlakozófelület, tengelykapcsoló | 38D            |
| Anyag megjegyzés                   | RoHS konform   |