

párhuzamos építőkészlet

EAMM-U-110-D60-100A-120

Cikkszám: 1202436

★ Sztenderd termék program

[Megfelelő elektromos hajtásokhoz.](#)

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	110
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hajtómű áttétel	1:1
Max.fordulatszám	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	799 kgmm ²
Üresjárási nyomaték	0.3 Nm
Átvihető forgató nyomaték	25 Nm
Gyártmány súlya	4,950 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D60B
Interfész kód, motor In	100A
Anyag megjegyzés	RoHS konform