


Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-60-D40-60R-91

Cikkszám: 1210446

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	60
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	26.7 kgmm ²
Üresjáratú hajtónyomaték	0.07 Nm
Átvihető forgatónyomaték	3 Nm
Terméksúly	1120 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D40B
Interfész kód Motor In	60R
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis