

# műanyag tömlő PU-13-SW

Cikkszám: 12133

FESTO

poliuretán (élelmiszeriparban nem megengedett az alkalmazása).  
A legmagasabb megengedett nyomásérték a legmagasabb megengedett hőmérsékletre vonatkozik.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	17.6 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	83 mm
Belső átmérő	13 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 60 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.133 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	13 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával
Szín	fekete
Shore keménység	A 86 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)