


párhuzamos építőkészlet EAMM-U-60-S38-57A-91

Cikkszám: 1218568

★ Sztenderd termék program

[Megfelelő elektromos hajtásokhoz.](#)

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	60
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hajtómű áttétel	1:1
Max.fordulatszám	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	26.7 kgmm ²
Üresjárási nyomaték	0.07 Nm
Átvihető forgató nyomaték	3 Nm
Gyártmány súlya	1,090 g
Csatlakozófelület, szabályozó	S38
Interfész kód, motor In	57A
Anyag megjegyzés	RoHS konform