

csatlakozó EAMC-30-35-12-12

Cikkszám: 123052

FESTO

DGE-hez



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	12 mm
Felfogó átmérő 2	12 mm
Méret	30
Névleges hossz	35 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	6.1 kgmm2
Átvihető forgató nyomaték	9.5 Nm
Gyártmány súlya	45 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform