


# csatlakozó

## EAMC-30-32-6-14

Cikkszám: 1233256

FESTO



### Adatlap

| Jellemző                  | Érték                  |
|---------------------------|------------------------|
| Felfogó átmérő 1          | 6 mm                   |
| Felfogó átmérő 2          | 14 mm                  |
| Méret                     | 30                     |
| Névleges hossz            | 32 mm                  |
| Beépítési helyzet         | tetszőleges            |
| Max.fordulatszám          | 8,000 1/min            |
| PWIS conformity           | VDMA24364-B2-L         |
| Tárolási hőmérséklet      | -25 ... 60 °C          |
| Relatív légnedvesség      | 0 - 95 %               |
| Környezeti hőmérséklet    | -25 ... 60 °C          |
| Tehetlenségi nyomaték     | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| Átvihető forgató nyomaték | 6.5 Nm                 |
| Gyártmány súlya           | 48 g                   |
| Anyag megjegyzés          | RoHS konform           |