


lovas
EAPS-H1-25-CK

Cikkszám: 1234888

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|------------------------------------|
| Méret | 25/32 |
| Forgásszög | beállítható |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 10 g |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material cam | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |