

# csatlakozó EAMC-40-66-12-20

Cikkszám: 123851

FESTO

DGE-hez



## Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	12 mm
Felfogó átmérő 2	20 mm
Méret	40
Névleges hossz	66 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	6,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	42.3 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	21 Nm
Gyártmány súlya	139 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform