


csatlakozó könyök

SIE-WD-TR

Cikkszám: 12956

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 61076-2-101 EN 61984
Felfogási mód	hollandi anyával
Gyártmány súlya	13 g
Elektromos csatlakozás	4 sarkú Könyök aljzat/csavaros kapocs M12x1
Dugó kódolás	A
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 250 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 250 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	4 A
Lökőfeszültség-szilárdság	2.5 kV
Megengedett kábelátmérő	4 ... 6 mm
Csatlakozó keresztmetszet	0.25 ... 0.75 mm ²
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
Material housing	PA
Ház színe	átlátszó
Material of union nut	PA
Material seals	CR FPM
Material electrical contact	Sárgaréz Bevont fehér bronz