


# l csőcsonk csavarzat LCN-1/4-PK-6

Cikkszám: 12959

FESTO

elfordítható, tömítőgyűrűvel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	4.9 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshoz szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	8 mm külső átmérőjű csőhöz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium Horgany présöntvény