


# t csatlakozó QST-10-6

Cikkszám: 130614

★ Sztenderd termék program

redukáló.

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték   |
|---|---|
| Méret   | Standard  |
| Névleges méret                                  | 3.7 mm  |
| Beépítési helyzet                               | tetszőleges   |
| Konstruktció                                    | T alak  |
| Csomagolási egység                              | 10  |
| Konstruktció felépítés                          | Push-pull elv   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa  |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány     | -0.95 ... 6 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0.095 ... 1.4 MPa  |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás               | -0.95 ... 14 bar  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13.775 ... 203 psi   |
| Maritime classification                         | see certificate   |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint<br>Víz a <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> oldalon lévő gyártói nyilatkozat szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez      | Olajozott üzemelés lehetséges   |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 1 - csekély korróziós károsodás   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Környezeti hőmérséklet                          | -10 ... 80 °C   |
| Gyártmány súlya                                 | 22 g  |
| Kimenetek száma                                 | 2   |
| Tápvezetékek száma                              | 1   |
| Pneumatikus csatlakozás 1                       | 10 mm külső átmérőjű csőhöz   |
| Pneumatikus csatlakozás 2                       | 6 mm külső átmérőjű csőhöz  |
| A kioldó gyűrű színe                            | kék   |
| Anyag megjegyzés                                | RoHS konform  |
| Material housing                                | PBT   |
| Material release ring                           | POM   |
| Material of tubing seal                         | NBR   |
| Material of tube retaining claw                 | erősen ötvözött acél, rozsdamentes  |