

# t dugaszoló csavarzat

## QST-B-1/4-4-20


Cikkszám: 130941

Kifutó termék

FESTO

360°-ban elfordítható, külső menet külső hatlappal.

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	2 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	Bevonat
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	20
Konstrukciós felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Engedély	Germanischer Lloyd
Max.meghúzási nyomaték	12 Nm
Gyártmány súlya	16.5 g
Kimenetek száma	2
Tápvezetékek száma	1
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: R1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	4 mm külső átmérőjű csőhöz
A kioldó gyűrű színe	kék
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	PBT
Anyag információ: kioldó gyűrű	POM
Anyag információ, cső tömítés	NBR
Anyag információ: cső szorító elem	erősen ötvözött acél, rozsdamentes