

tömlős megfogó DHEB-14-E-D-E-P

Cikkszám: 1320790

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	14
A tömlő lökete	7 mm
Min. a megfogandó átmérő	15 mm
Max. a megfogandó átmérő	19.5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	egyszeres működtetésű zárt
Megfogó funkció	Adaptive
Konstrukciós felépítés	Kontrakciós membrán kényszerpályán történő mozgás
Vezeték	alapvezeték
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Üzemi nyomás	5 ... 8 bar
Visszaállító nyomás	< 1 bar
Max.működési frekvencia, megfogó	≤ 4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	20 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
átlagos kicserélési időköz a harmonikához	0.5 Mio SP
Hasznos terhelés referencia érték	0.15 kg
Gyártmány súlya	17 g
Felfogási mód	külső menettel ellenanyával választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás	M3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material bellows	EPDM
Material housing	Alumínium eloxált