

# tömlős megfogó DHEB-22-E-U-S-L

Cikkszám: 1320803

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	22
A tömlő lökete	12 mm
Min. a megfogandó átmérő	24 mm
Max. a megfogandó átmérő	31.5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	egyszeres működtetésű zárt
Megfogó funkció	Adaptive
Konstrukciós felépítés	Kontrakciós membrán kényszerpályán történő mozgás
Vezeték	alapvezeték
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Üzemi nyomás	5 ... 8 bar
Visszaállító nyomás	< 1 bar
Max.működési frekvencia, megfogó	≤ 4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	30 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	60 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
átlagos kicserélési időköz a harmonikához	1 Mio SP
Hasznos terhelés referencia érték	0.32 kg
Gyártmány súlya	50 g
Felfogási mód	külső menettel ellenanyagával választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material bellows	VMQ (szilikon)
Material housing	Alumínium eloxált