


axiális készlet EAMM-A-D32-42A-S1

Cikkszám: 1322179

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	1.1 Nm
Gyártmány súlya	140 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D32A D32B
Interfészkód, motor In	42A
Anyag megjegyzés	RoHS konform