


axiális készlet EAMM-A-D32-55A-S1

Cikkszám: 1322180

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	6.5 Nm
Gyártmány súlya	260 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D32A D32B
Interfészkód, motor In	55A
Anyag megjegyzés	RoHS konform