

műanyag tömlő PAN-V0-4X0,75-BL

Cikkszám: 132899

FESTO

lánggátló



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	6 mm
Külső átmérő pillanat-csatlakozóhoz	4 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	20 mm
Belső átmérő	2.5 mm
Min.hajlítási sugár	10 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.3 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 3 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 43.5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.2 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 174 psi
Útmutatás az üzemi nyomáshoz	Mineral oil: max. 0.3 MPa at max. 90°C Water: max. 0.3 MPa at max. 90°C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:~:] szerint Kőolaj Water (liquid, free of ice)
Nyersanyag égés-ellenőrzése	UL94 V-0 (bevonat)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 90 °C
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.0335 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	4 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz
Szín	kék
Shore keménység	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	Poliamid 12 PVC-P