



# befogó modul EV-20/180-5

Cikkszám: 13293

FESTO

viszaállító funkcióval.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	5 mm
Szorító felület	20x180
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	egyszeres működtetésű
Üzemi nyomás	2 ... 6 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 40 °C
Gyártmány súlya	270 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás	M5
Material housing	Alumínium présöntvény
Material membrane	TPE-U(PU)