

y csőcsavarzat NPQP-Y-R18-Q8-FD-P10

Cikkszám: 133085

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	4.5 mm
Konstrukció	Y-shape
Csomagolási egység	10
Konstrukciós felépítés	Push-pull elv
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	12 g
Felfogási mód	External hex A/F 14
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: R1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	8 mm külső átmérőjű csőhöz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PP
Material of tube retaining claw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes