

pillanat-csatlakozó NPQP-H-Q4-E-FD

Cikkszám: 133100

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	2.3 mm
Konstrukció	Bulkhead
Csomagolási egység	1
Konstrukciós felépítés	Push-pull elv
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	7.2 g
Pneumatikus csatlakozás 1	4 mm külső átmérőjű csőhöz
Pneumatikus csatlakozás 2	4 mm külső átmérőjű csőhöz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PP
Material nut	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material of tube retaining claw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes