


fékező ellenállás CACR-KL2-33-W2400

Cikkszám: 1336619

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	600
Beépítési helyzet	szabad konvekció függőleges
Pulse energy, braking resistor at 380 V	21,600 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	21,600 Ws
Teljesítmény 35% ED-nél és 20°C-on	3,600 W
Névleges teljesítmény, fékező ellenállás	1,440 W
Rated output, braking resistor at 380 V	1,440 W
Rated output, braking resistor at 780 V	1,440 W
Ellenállás érték	33 Ohm
Engedély	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Gyártmány súlya	8,000 g
Felfogási mód	átmenő furattal tartozékokkal választható/egyéb
Anyag megjegyzés	RoHS konform