

szorító hüvely EAMH-60-9-C18.1-P

Cikkszám: 1354098

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	60
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	1.5 kgmm ²
Gyártmány súlya	39 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform