

# szorító hüvely EAMH-110-16-C34-P

Cikkszám: 1354105

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	110
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	35.1 kgmm <sup>2</sup>
Gyártmány súlya	254 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform