


csatlakozó EAMD-67-82-32-32X32-U

Cikkszám: 1379270

FESTO

olyan hajtómű elem, amelyik a léptető- vagy a szervomotor mozgási energiáját átviszi.



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	32 mm
Felfogó átmérő 2	32 mm
Méret	67
Névleges hossz	82 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	831 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	192 Nm
Gyártmány súlya	1,540 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform