



# vákuum szívókorong VASB-15-1/8-PUR-B

Cikkszám: 1395671

★ Sztenderd termék program

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Megfogó magasság kiegyenlítő	5.6 mm
Névleges méret	3 mm
Szívókorong átmérő	15 mm
Szívókorong térfogat	0.83 cm <sup>3</sup>
Hatékony szívóátmérő	12.4 mm
Csatlakozási helyzet	fent
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szívókorong alak	kerek harmonika, 1,5-szeres
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	8.5 N
Gyártmány súlya	11 g
Felfogási mód	a vákuum csatlakozón keresztül
Vákuum csatlakozás	G1/8
Szín	kék
Shore keménység	60 +/- 5
Material of threaded plug	Sárgaréz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	PUR