

csőcsonkos csatlakozó CRCN-1/4-PK-4

Cikkszám: 13972

FESTO

korrózióálló,
tömítő gyűrűvel,
PAN, PUN, PL, PP, PU műanyag csövekhez.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Névleges méret | 3.2 mm |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen | tömítő gyűrű |
| Csomagolási egység | 1 |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 10 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 17.73 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | Külső menet: G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 6 mm külső átmérőjű csőhöz |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material of threaded seal | PA erősítésű TPE-U(PU) |