


# Commander FSSC-12

Cikkszám: 13985

FESTO

Pneumatikus kezelő egység a Quickstepper-hez, kézi működtetéssel a gyors és biztonságos vezérléshez.

Kifutó típus. 2009-ig szállítható.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	2.5 mm
Konstrukciós felépítés	Lépéskapcsoló, összegeezhető
Elejtési nyomás nyugtázás	$\leq 0.5$ bar
Megszólalási nyomás nyugtázás	$\geq 1.5$ bar
Üzemi nyomás	2 ... 6 bar
Normál névleges átáramlás	60 l/min
Min. impulzus hosszúság nyugtázás	50 ms
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 5 $\mu$ m
Környezeti hőmérséklet	5 ... 40 °C
Gyártmány súlya	450 g
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	ABS