


egyedi csatlakozólap

NAS-1/4-NPT-1A

Cikkszám: 13994

FESTO

ISO 5599-1 szabványon alapul, csatlakozás oldalt.



Adatlap

Jellemző	Érték
Hossz	24 mm
Üzemi nyomás	16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/4-18
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT1/4-18
Pneumatikus csatlakozás 4	NPT1/4-18