

véglap készlet NEV-1DA/DB-NPT

Cikkszám: 13996

FESTO

szabványos összekapcsoló lemezek telepszerezéséhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	110 mm
Üzemi nyomás	0 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal
Szelep felfogási módja	becsavarható
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT3/8-18
Pneumatikus csatlakozás 3	NPT3/8-18
Pneumatikus csatlakozás 5	NPT3/8-18