

párhuzamos építőkészlet EAMM-U-60-D40-40G-91-S1

Cikkszám: 1435968

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------|------------------------|
| Méret | 60 |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Hajtómű áttétel | 1:1 |
| Max.fordulatszám | 6,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 26.7 kgmm ² |
| Üresjárási nyomaték | 0.07 Nm |
| Átvihető forgató nyomaték | 3 Nm |
| Gyártmány súlya | 1,130 g |
| Csatlakozófelület, szabályozó | D40B |
| Interfész kód, motor In | 40G |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |