


# csatlakozólap

## PAML-CP-90-HP3-G114

Cikkszám: 1448978

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	90
NA névleges méret	36
Sorozat	L
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 50 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Közeg hőmérséklet	5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Gyártmány súlya	500 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G1 1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1 1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium ötvözet
Material seals	NBR
Material screws	Rozsdamentes acél