


# motorkábel NEBM-S1W9-E-7-Q5-LE6

Cikkszám: 1450739

★ Sztenderd termék program

EMMS-AS-... szervomotorhoz.

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték                                |
|---|--------------------------------------|
| Vezetékmegnevezés                                 | Táblatartó nélkül                    |
| 1. elektromos csatlakozás, funkció                | Terepi készülék felőli oldal         |
| 1. elektromos csatlakozás, alak                   | sarkos                               |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus     | aljzat                               |
| 1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet           | Ferde                                |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika  | Sub-D                                |
| 1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma     | 9                                    |
| 1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 6                                    |
| 2. elektromos csatlakozás, funkció                | Vezérlőoldal                         |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus     | Kábel                                |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika  | nyitott vég                          |
| 2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma     | 6                                    |
| 2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 6                                    |
| Üzemi feszültségtartomány DC                      | 0 ... 72 V                           |
| Névleges üzemi feszültség, DC                     | 24 V                                 |
| Kábelhossz  | 7 m                                  |
| Vezetési tulajdonság                              | Suitable for energy chains           |
| Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés            | ≥ 62 mm                              |
| Kábel átmérő                                      | 6.2 mm                               |
| Kábelszerkezet                                    | 6x0,34<br>árnyékolt                  |
| Vezeték névleges keresztmetszet                   | 0.34 mm <sup>2</sup>                 |
| Érvégek   | Érvéghüvely                          |
| Védettség   | IP65                                 |
| Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés         | szerelt állapotban                   |
| Környezeti hőmérséklet                            | -40 ... 80 °C                        |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél   | -5 ... 80 °C                         |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)            | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity)      | To UK RoHS instructions              |
| PWIS conformity                                   | VDMA24364-B2-L                       |
| Anyag megjegyzés                                  | RoHS konform                         |
| Material cable sheath                             | TPE-U(PUR)                           |
| A kábelköpeny színe                               | szürke                               |