


# csatlakozó

## EAMC-67-62-24-24

Cikkszám: 1451407

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	24 mm
Felfogó átmérő 2	24 mm
Méret	67
Névleges hossz	62 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	280 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	143 Nm
Gyártmány súlya	436 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform