

csatlakozó

EAMD-28-22-14-10X12

Cikkszám: 1453861

FESTO

olyan hajtómű elem, amelyik a léptető- vagy a szervomotor mozgási energiáját átviszi.



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	14 mm
Felfogó átmérő 2	10 mm
Méret	28
Névleges hossz	22 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	3.5 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	9 Nm
Gyártmány súlya	43 g
Anyag megjelölés	RoHS konform