


# axiális készlet EAMM-A-G19-40G

Cikkszám: 1454259

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	1.5 Nm
Gyártmány súlya	190 g
Csatlakozófelület, szabályozó	G19
Interfész kód, motor In	40G
Anyag megjegyzés	RoHS konform