


# axiális készlet EAMM-A-R38-60H

Cikkszám: 1456630

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	4.4 Nm
Gyártmány súlya	390 g
Csatlakozófelület, szabályozó	R38
Interfészkód, motor In	60H
Anyag megjegyzés	RoHS konform