

lineáris egység SLE-10- -KF-A


Cikkszám: 150088

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

A központosító csapok vagy központosító hüvelyek a szállítási terjedelemben vannak: a lineáris egység tartalmazza ezeket. A SIEN-... kapcsolót a PV, PH, NV, NH rendelési kóddal az építőszekrényből lehet rendelni. Pótalkatrészként is rendelhető.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Löklet	10 ... 100 mm
Dugattyú átmérő	10 mm
Meghajtó egység üzemmódja	járom
Csillapítás	Lökéscsillapító, kemény karakterisztika
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezeték
Konstruktív felépítés	Vezeték
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz induktív érzékelőhöz
Operating pressure MPa	0.25 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	2.5 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	40 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	47 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	160 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	8 g
Alapsúly 0 mm löketnél	560 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	10 g
Pneumatikus csatlakozás	M5
Material cover	Alumínium
Material seals	PA
Material housing	Alumínium
Material piston rod	erősen ötvözött acél, rozsdamentes