

Fordító hajtómű DRQ-40- -360-PPVJ-A

Cikkszám: 150182
Kifutó termék

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez, beállítható véghelyzet-csillapítással és holtjáték-kiegyenlítő fogaskerekes hajtóművel.
Változatok 271 és 359 fok között választható elfordítási szöggel.
Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Minta ábrázolás



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méret | 40 |
| Csillapítási szög | 96 deg |
| Beállítási tartomány elfordulási szög mindkét oldalon | -4 /+ 5 deg |
| Fordítási szög | 360 deg |
| Csillapítás | Pneumatikus csillapítás, állítható |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstrukciós felépítés | Fogasléc/tengely |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Üzemi nyomás | 2.5 ... 10 bar |
| Max.elfordítási frekvencia 6 bar-nál | 1.2 Hz |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Elméleti forgató nyomaték 6 bar-nál | 9 Nm |
| Megengedett tehetetlenségi nyomaték | 0.005 kgm ² |
| Gyártmány súlya | 3,710 g |
| Felfogási mód | belső menettel |
| Pneumatikus csatlakozás | G1/4 |
| Anyag információ, hajtótengely | Edzett acél |
| Anyag információ, tömítések | TPE-U(PU) |